

# AC2306




## Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2310

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 1 détecteur 1
- 2 détecteur 2



### Caractéristiques du produit

Portée	[mm]	4
Dimensions	[mm]	55 x 60 x 35

### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
------------------------	-----	----------------

### Zone de détection

Portée	[mm]	4
--------	------	---

### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...70
Indice de protection		IP 67




## Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Tests / homologations		
CEM	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Classification AS-i		
Configuration E/S AS-i	[hex]	7
Code ID AS-i	[hex]	F
Certificat AS-i		15101
Données mécaniques		
Type de montage		non encastrable
Dimensions	[mm]	55 x 60 x 35
Matières		PBT; PC
Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	1 x LED, jaune
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox



### Raccordement

#### Ausgänge

3	tension externe -
4	sortie de commutation +
1, 2, 5	nicht belegt

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox



### Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -