

AC2307




Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2317

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 1 détecteur 1
- 2 détecteur 2



Caractéristiques du produit

Portée	[mm]	4
Dimensions	[mm]	55 x 60 x 35

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
------------------------	-----	----------------

Zone de détection

Portée	[mm]	4
--------	------	---


Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...70
Indice de protection		IP 67



Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Tests / homologations		
CEM	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Classification AS-i		
Configuration E/S AS-i	[hex]	7
Code ID AS-i	[hex]	F
Certificat AS-i		15101
Données mécaniques		
Type de montage		non encastrable
Dimensions	[mm]	55 x 60 x 35
Matières		PBT; PC
Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	1 x LED, vert
	Fonction	1 x LED, rouge
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique - Connecteur femelle		
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox		
		
Raccordement		
Ausgänge		
2	sortie de commutation 2 +	
3	tension externe -	
4	sortie de commutation 1 +	
Raccordement électrique - connecteur		
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox		
		
Elektrischer Anschluss		
1	AS-i+	
3	AS-i -	