AC2317

Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12



1 détecteur 1
2 détecteur 2

Caractéristiques du produit		
Technologie		AS-i
Portée	[mm]	4
Dimensions	[mm]	55 x 60 x 35
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation max. via AS-i	[mA]	260
Chien de garde intégré		oui
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties TOR: 2
Entrées		
Nombre des entrées TOR		2
Alimentation capteurs, entrées		AS-i

AC2317

Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Alimentation en tension	[V]	20...30	
Protection courts-circuits des entrées TOR		non	
Sorties			
Technologie		AS-i	
Nombre des sorties TOR		2	
Courant max. par sortie	[mA]	100	
Résistance courts-circuits		oui	
Séparation galvanique		non	
Alimentation actionneurs par les sorties		AS-i	
Zone de détection			
Portée	[mm]	4	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-20...70	
Indice de protection		IP 67	
Tests / homologations			
CEM		EN 50295	
		EN 61000-6-2	
MTTF	[Années]	310	
Classification AS-i			
Version AS-i		2.1	
Mode d'adressage étendu		oui	
Profil AS-i		S-7.A.E	
Configuration E/S AS-i	[hex]	7	
Code ID AS-i	[hex]	A.E	
Certificat AS-i		75001	
Données mécaniques			
Poids	[g]	178,5	
Type de montage		non encastrable	
Dimensions	[mm]	55 x 60 x 35	
Matières		PBT; PC	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		fonctionnement	1 x LED, vert
		Fonction	1 x LED, jaune
		erreur	1 x LED, rouge
Accessoires			
Fourniture		Rondelle de protection	
		vis à six pans creux: 2 x M5 x 35	
		rondelles: 2	
Remarques			
Remarques		Les sorties ne doivent pas être commutées simultanément si le courant de charge total dépasse 100 mA.	
Unité d'emballage		1 pièces	

AC2317

Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox



Ausgänge

2	sortie de commutation 2 +
3	tension externe -
4	sortie de commutation 1 +

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox

Raccordement



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -