AC2398

Module à bouton lumineux AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR



1 LED
2 bouton-poussoir 2 / LED 2
3 bouton-poussoir 1 / LED 1
4 étiquette

Application		
Application		montage sur le terrain
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i	[mA]	55
Entrées		
Alimentation capteurs, entrées		AS-i
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Température de stockage	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
CEM	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
Classification AS-i		
Version AS-i		2.11; 3.0
Mode d'adressage étendu		oui
Profil maître AS-i		M2; M3; M4
Profil AS-i		S-B.A.E

AC2398

Module à bouton lumineux AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

Configuration E/S AS-i	[hex]	B				
Code ID AS-i	[hex]	A.E				
Certificat AS-i		134701				
Affectation des bits de données		bit de données	D0	D1	D2	D3
		LED	1	2	-	-
		bouton-poussoir	-	-	1	2

Données mécaniques

Poids	[g]	131,6
Type de montage		Montage sur rail DIN
Dimensions	[mm]	89,6 x 46 x 45
Matières		PA

Afficheurs / éléments de service

Indication	fonctionnement	LED, vert
	erreurs	LED, rouge
Eléments de service	2	touches de fonction rétroéclairées programmables

Raccordement électrique

Raccordement au module	M12

Remarques

Remarques	Les boutons (EAO gamme de fabrication 84) garantissent une protection contre le contact non intentionnel.
	Le boîtier et les boutons peuvent être étiquetés.
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique



1	AS-i +
3	AS-i -