




Embase pour modules AS-Interface

EEMS-Base FC Addr.-socket V2A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC5015
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 1 Broches de contact
- 2 étiquette
- 3 Prise d'adressage



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Alimentation en tension supplémentaire	[V]	24 DC
Sorties		
Technologie		AS-i
Pouvoir de coupure		< 2 A
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 67; (selon la partie supérieure utilisée: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Classification AS-i		
Adressage AS-i		Prise d'adressage
Données mécaniques		
Type de montage		Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière
Dimensions	[mm]	45 x 80 x 20
Matières		PBT; inox (1.4305/303)

AC5013



Embase pour modules AS-Interface

EEMS-Base FC Addr.-socket V2A

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électrique

par embrochage dans l'appareil:

technologie de montage rapide pour câble plat AS-i: