


AC5101



Embase pour modules AS-Interface

EMS-BASE RC ST



1 verrou de blocage

Données électriques

Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC

Sorties

Technologie AS-i
Pouvoir de coupure < 4 A

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...85
Indice de protection IP 65

Données mécaniques

Poids [g] 70,5
Type de montage Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière
Dimensions [mm] 45 x 82,5 x 33
Matières PBT

Accessoires

Accessoires en option capot., pour module AS-i , AC3000
insert avec bornes à vis :, AC5007

Remarques

Remarques jusqu'à 4 sorties de câble M20 pour les branchements en T et en croix
pour le montage sur un rail DIN tirer le verrou de blocage
vers l'extérieur avec un outil approprié (par ex. tournevis)

Unité d'emballage 1 pièces

AC5101



Embase pour modules AS-Interface

EMS-BASE RC ST

Raccordement électrique

bornes à vis: ...2,5 mm²