




## Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 3DO-Y IP67



| Application                              |  |
|--|--|
| Application                              | montage sur le terrain   |
| Données électriques                      |  |
| Tension d'alimentation [V]               | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" selon cULus)   |
| Consommation max. via AS-i [mA]          | 50   |
| Courant de sortie total [A]              | 3  |
| Chien de garde intégré                   | oui  |
| Entrées/sorties                          |  |
| Nombre des entrées et sorties            | Nombre des sorties TOR: 3  |
| Sorties                                  |  |
| Nombre des sorties TOR                   | 3  |
| Technologie                              | PNP  |
| Plage de tension DC [V]                  | 15...30; (selon TBTP; via câble plat)  |
| Courant max. par sortie [mA]             | 1000; (catégorie d'utilisation DC-13 (commande d'électro-aimants): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
| Résistance courts-circuits               | oui  |
| Séparation galvanique                    | oui  |
| Alimentation actionneurs par les sorties | AUX  |
| Conditions d'utilisation                 |  |
| Température ambiante [°C]                | -25...70   |
| Indice de protection                     | IP 67  |



## Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 3DO-Y IP67

| Tests / homologations            |   |            |           |     |    |
|----------------------------------|---|------------|-----------|-----|----|
| CEM                              | EN 50295                                      |            |           |     |    |
|                                  | IEC 61000-6-2                                 |            |           |     |    |
| MTTF                             | [Années]                                      | 215        |           |     |    |
| Classification AS-i              |   |            |           |     |    |
| Version AS-i                     | 2.11; 3.0                                     |            |           |     |    |
| Adressage AS-i                   | Prise d'adressage                             |            |           |     |    |
| Mode d'adressage étendu          | oui   |            |           |     |    |
| Profil maître AS-i               | M2; M3; M4                                    |            |           |     |    |
| Profil AS-i                      | S-8.A.E                                       |            |           |     |    |
| Configuration E/S AS-i           | [hex]   | 8          |           |     |    |
| Code ID AS-i                     | [hex]   | A.E        |           |     |    |
| Affectation des bits de données  | bit de données                                | D0         | D1        | D2  | D3 |
|                                  | Sortie  | 1          | 2         | 3   | -  |
|                                  | Connecteur femelle                            | O-1/2      | O-1/2 O-2 | O-3 | -  |
|                                  | broche  | 4          | 2 4       | 4   | -  |
| Données mécaniques               |   |            |           |     |    |
| Poids                            | [g]   | 154,3      |           |     |    |
| Type de montage                  | câble plat AS-i à embrocher directement       |            |           |     |    |
| Matières                         | PA; contacts vampires: CuSn6 nickelé et étamé |            |           |     |    |
| Afficheurs / éléments de service |   |            |           |     |    |
| Indication                       | fonctionnement                                | LED, vert  |           |     |    |
|                                  | erreurs                                       | LED, rouge |           |     |    |
|                                  | Fonction                                      | LED, jaune |           |     |    |
| Raccordement électrique          |   |            |           |     |    |
| Raccordement au module           | Câbles plats                                  |            |           |     |    |
| Accessoires                      |   |            |           |     |    |
| Fourniture                       | embase  |            |           |     |    |
| Accessoires en option            | Bouchon: M12, E73004                          |            |           |     |    |
| Remarques                        |   |            |           |     |    |
| Unité d'emballage                | 1 pièces                                      |            |           |     |    |




## Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 3DO-Y IP67

### Raccordement électrique

technologie de montage rapide pour câble plat AS-i ; possibilité d'orientation dans trois directions

### Raccordement



Connecteur: M12

| Sorties                  |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Connecteur femelle O-1/2 |                         |
| 1                        | non utilisé             |
| 2                        | sortie de commutation 2 |
| 3                        | tension externe AUX -   |
| 4                        | sortie de commutation 1 |
| 5                        | non utilisé             |
| Connecteur femelle O-2   |                         |
| 1                        | non utilisé             |
| 2                        | non utilisé             |
| 3                        | tension externe AUX -   |
| 4                        | sortie de commutation 2 |
| 5                        | non utilisé             |
| Connecteur femelle O-3   |                         |
| 1                        | non utilisé             |
| 2                        | non utilisé             |
| 3                        | tension externe AUX -   |
| 4                        | sortie de commutation 3 |
| 5                        | non utilisé             |