## CR0452

## Afficheur graphique programmable pour la commande d'engins mobiles




124,5 96,8 96,8 96,8 15,6 5,4 11 11 1,5



Données électriques			
Tension d'alimentation	[V]		832 DC
Logiciel / programmation			S <b>.</b>
Fonctionnement API selo			
CEI 61131-3		oui	
Interfaces			
Nombre des interfaces CAN		1	
Tests / homologations			
MTTF	[Années]		237
Données mécaniques			
Poids	[g]		291,5
Type de montage		encastré ou en surface	
Dimensions	[mm]	109,5 x 124,5 x 40,5	
Afficheurs / éléments d	e service		
Indication			4,3" affichage couleur
Eléments de service		6	touches de fonction rétroéclairées programmables
		1	Bouton de navigation pour sélection de fonction
Résolution de l'affichage		480 x 272	
Type d'afficheur		affichage couleur	
Taille de l'afficheur		4,3"	
Rétroéclairage de l'afficheur		LED	

## CR0452





R360/BasicDisplay XL

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

## Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



1 n.c. 2 8...32 V DC 3 GND 4 CAN\_H 5 CAN\_L