



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	8...32 DC
------------------------	-----	-----------

Entrées/sorties

Nombre total des entrées et sorties	32
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 16; Nombre des entrées analogiques: 4; Nombre des entrées fréquence: 4; Nombre des entrées résistance: 2; Nombre des sorties numériques: 16; Nombre des sorties analogiques: 2

Entrées

Nombre des entrées fréquence	4
Nombre des entrées résistance	2
Nombre des entrées TOR	16
Nombre des entrées analogiques	4
Entrée analogique (courant)	[mA] 0...20
Entrée analogique (tension)	[V] 0...32

Sorties

Nombre des sorties numériques	16
Nombre des sorties analogiques	2
Sortie analogique (tension)	[V] 0,2...10
Nombre des sorties PWM	12
Nombre des sorties PWM-I	2

CR2530



Système de commande programmable pour engins mobiles

R360/SmartController 32E/A

Logiciel / programmation	
Possibilités de paramétrage	fonctions d'entrée/de sortie
Fonctionnement API selon CEI 61131-3	oui
Interfaces	
Nombre des interfaces CAN	2
Tests / homologations	
MTTF [Années]	91
Données mécaniques	
Poids [g]	1078,8
Boîtier	rectangulaire
Type de montage	montage vissé
Dimensions [mm]	153 x 147 x 43
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces