




Module E/S pour engins mobiles

R360/CabinetModule/32I/0



1 \$klappbares_Sichtfenster



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...32 DC

Entrées/sorties

Nombre total des entrées et sorties 32

Nombre des entrées et sorties
 Nombre des entrées TOR: 16; Nombre des entrées analogiques: 4;
 Nombre des entrées fréquence: 4; Nombre des sorties numériques: 16

Entrées

Nombre des entrées fréquence 4

Nombre des entrées TOR 16

Nombre des entrées analogiques 4

Entrée analogique (courant) [mA] 0...20

Entrée analogique (tension) [V] 0...32

Sorties

Nombre des sorties numériques 16

Nombre des sorties PWM 4

CR2016



Module E/S pour engins mobiles

R360/CabinetModule/321/0

| Logiciel / programmation | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Possibilités de paramétrage | fonctions d'entrée/de sortie |
| Interfaces | |
| Nombre des interfaces CAN | 1 |
| Tests / homologations | |
| MTTF [Années] | 102 |
| Données mécaniques | |
| Poids [g] | 501,2 |
| Boîtier | rectangulaire |
| Type de montage | Fixation par l'arrière |
| Dimensions [mm] | 181 x 105 x 30 |
| Remarques | |
| Unité d'emballage | 1 pièces |
| Raccordement électrique | |
| connecteur crimp AMP: | |