

CR2032



Module E/S pour engins mobiles


R360/METAL-MODULE/II/8/O/8

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: CR2042

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

Ne plus utiliser pour de nouveaux projets.



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...32 DC

Entrées/sorties

Nombre total des entrées et sorties 16

Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 8; Nombre des entrées analogiques: 4; Nombre des sorties TOR: 8

Entrées

Nombre des entrées TOR 8

Nombre des entrées analogiques 4

Entrée analogique (courant) [mA] 0...20

Entrée analogique (tension) [V] 0...32

Sorties

Nombre des sorties TOR 8

Nombre des sorties PWM 4

CR2032



Module E/S pour engins mobiles

R360/METAL-MODULE/II/8/O/8

Logiciel / programmation	
Possibilités de paramétrage	fonctions d'entrée/de sortie
Interfaces	
Nombre des interfaces CAN	1
Tests / homologations	
MTTF [Années]	155
Données mécaniques	
Poids [g]	1751,3
Dimensions [mm]	39 x 77 x 227
Remarques	
Remarques	Ne plus utiliser pour de nouveaux projets.
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique	
Connecteur: 1 x M12	