




Disjoncteur électronique

Fuse/Standard/24VDC/2x4A



- 1 étiquette
- 2 bouton-poussoir activé / désactivé / reset LED d'état 2
- 3 bouton-poussoir activé / désactivé / reset LED d'état 1
- 4 bornes push-in Sorties 1/2



| Données électriques                                      |              |                                               |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Tension d'alimentation                                   | [V]          | selon TBTS/TBTP ; « supply class 2 » selon UR |
| Tension nominale DC                                      | [V]          | 24                                            |
| Tension d'entrée DC                                      | [V]          | 19,2...30                                     |
| Classe de protection                                     |              | III                                           |
| Immunité aux coupures secteur (tension nominale 24 V DC) | [ms]         | 10                                            |
| Courant de repos                                         | [mA]         | 8                                             |
| Nombre de voies                                          |              | 2                                             |
| Courant nominal                                          | [A]          | 4                                             |
| Courant nominal (Fail Safe Element)                      | [A]          | 4                                             |
| Sorties                                                  |              |                                               |
| Capacité de charge totale                                | [mF]         | 15                                            |
| Conditions d'utilisation                                 |              |                                               |
| Température ambiante                                     | [°C]         | -25...60                                      |
| Température de stockage                                  | [°C]         | -40...70                                      |
| Indice de protection                                     |              | IP 20; (face frontale)                        |
| Degré de pollution                                       |              | 2                                             |
| Tests / homologations                                    |              |                                               |
| CEM                                                      | EN 61000-6-3 | émission                                      |
|                                                          | EN 61000-6-2 | immunité aux parasites                        |
| Données mécaniques                                       |              |                                               |
| Poids                                                    | [g]          | 69                                            |

# DF1214



## Disjoncteur électronique

Fuse/Standard/24VDC/2x4A

Dimensions [mm] 80 x 12,5 x 98,5

### Afficheurs / éléments de service


|                     |      |                                |
|---------------------|------|--------------------------------|
| Indication          | état | 2 x LED, rouge / vert / orange |
| Eléments de service | 2 x  | bouton-poussoir                |

### Raccordement électrique

bornes push-in:


levier de contact/listeau de contact:

Raccordement



### Diagrammes et courbes

caractéristique de sortie



courbe caractéristique temps/courant