




Module répartiteur pour le potentiel de terre

Pot.Module GND/10x 2.5mm²



- 1 étiquette
- 2 borne push-in 24 V DC



Application		
Version	module de potentiel GND (10 x 2,5 mm²)	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	18...30 DC
Tension nominale DC	[V]	24
Classe de protection		III
Courant de charge max.	[A]	20
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Température de stockage	[°C]	-40...70
Indice de protection		IP 20
Tests / homologations		
CEM	EN 61000-6-3	émission
	EN 61000-6-2	immunité aux parasites
Données mécaniques		
Poids	[g]	62,5
Type de montage		Montage sur rail DIN
Notice de montage		Modules interconnectables
Dimensions	[mm]	80 x 12,5 x 98,5

Module répartiteur pour le potentiel de terre

Pot.Module GND/10x 2.5mm²

Raccordement électrique

bornes push-in:

Raccordement

