


**Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse
de rotation**

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

article arrêté

Article de remplacement: DI5023 + E30436

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !


Caractéristiques du produit

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Portée [mm]	10
Boîtier	boîtier fileté
Dimensions [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Application

Application	évaluation simple de sous-vitesse pour des mouvements rotatifs et linéaires; blocage
-------------	--

Données électriques

Tension nominale DC [V]	10...36
Consommation [mA]	< 15
Protection inversion de polarité	oui

Sorties

Nombre total de sorties	1
Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	250
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA]	250



Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse de rotation

DIA3010-ZPKG/SS-000-K


Résistance courts-circuits	oui	
Protection surcharges	oui	
Zone de détection		
Portée [mm]	10	
Portée réglable	non	
Etendue de mesure / plage de réglage		
Plage de réglage [Imp/min]	5...300	
Exactitude / déviations		
Facteur de correction	acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3	
Hystérésis [% de Sr]	10	
Temps de réponse		
Temporisation de démarrage [s]	15	
Fréquence d’amortissement max.	15000	
	[Imp/min]	
Logiciel / programmation		
Réglage du seuil de commutation	potentiomètre multitour	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-25...80	
Indice de protection	IP 67	
Tests / homologations		
MTTF [Années]	898	
Données mécaniques		
Poids [g]	200	
Boîtier	boîtier fileté	
Type de montage	encastrable	
Dimensions [mm]	M30 x 1,5 / L = 81	
Désignation du filetage	M30 x 1,5	
Matières	laiton revêtement spécial; PBT	
Couple de serrage [Nm]	50	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture	connecteur pour électrovannes forme A:, DIN EN 175301-803	

Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse de rotation

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

Raccordement électrique

Raccordement



Connecteur: 1 x connecteur SS