




Alimentation à découpage 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/10A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: DN4013

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension nominale AC	[V]	< 230
Fréquence nominale AC	[Hz]	47...63
Plage de tension d'entrée AC	[V]	88...132 / 187...264
Classe de protection		I
Retard à la disponibilité max.	[ms]	35
Retard à la disponibilité	[s]	35
Tolérance tension de sortie	[%]	2
Courant de sortie max. à tension de sortie min.	[A]	10
Nombre de circuits de sortie		1
Ondulation résiduelle max.	[%]	1
Derating	[W/K]	1 (60...70 °C)

Sorties

Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	0...60
Indice de protection		IP 20

DN2003



Alimentation à découpage 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/10A

Données mécaniques

Matières	aluminium
----------	-----------

Afficheurs / éléments de service

Indication	Fonction	LED, vert
------------	----------	-----------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...2.5 mm²

Raccordement

