



Conditions d'utilisation	
Température ambiante	[°C] -20...60
Température de stockage	[°C] -25...80
Indice de protection	IP 67; IP 69K



Tête de lecture / écriture RFID HF

DTRHF GBRWIOUS03

Tests / homologations

Tenue aux chocs	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / répétitifs
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / non répétitifs
Tenue aux vibrations	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Sécurité électrique	EN 61010-2-201 : 2013 +AC:2013	

Données mécaniques

Poids [g]	108,75
Boîtier	cylindrique
Type de montage	encastrable
Dimensions [mm]	M18 x 1 / L = 70
Désignation du filetage	M18 x 1
Matières	boîtier: inox (1.4301/304); Tambour de réglage: PPS; insert du connecteur: PEI

Afficheurs / éléments de service

Indication	fonctionnement	1 x LED, vert
	communication TAG	1 x LED, jaune

Accessoires

Fourniture	Écrou 2 x M18 x 1
------------	-------------------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

