E3M120

Câble de connexion

MCI CONNECTION CABLE 0.25M



Application		
Caractéristique spécifique		Aptitude pour des câbles en mouvement
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 25 AC / < 60 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...105
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	39,55
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure en cas de pose fixe	≥ 40 mm
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 0,25 m, TPU, noir		