E3M131

Câble avec prise femelle

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M



Application		
Caractéristique spécifique		contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 25 AC / < 60 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	134,6
Dimensions	[mm]	15,5 x 15,5 x 43,9
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		zamac
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure en cas de pose fixe	≥ 30 mm
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E3M131

Câble avec prise femelle

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, noir, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac; Contacts: doré



Raccordement