


# E3M131



## Câble avec prise femelle


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M



Application	
Caractéristique spécifique	contacts dorés; Aptitude à l'utilisation en chaîne porte-câbles
Application	Utilisation dans les applications mobiles et robustes
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 25 AC / < 60 DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...85
Indice de protection	IP 68
Données mécaniques	
Poids [g]	134,6
Dimensions [mm]	15,5 x 15,5 x 43,9
Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière écrou moleté	zamac
Aptitude à l'utilisation en chaîne porte-câbles	oui
Aptitude à l'utilisation en chaîne porte-câbles	Rayon de courbure en cas de pose fixe ≥ 30 mm
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique	
Câble: 2 m, PUR, noir, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm <sup>2</sup>	

Raccordement électrique - Connecteur femelle	
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Contacts: 4, doré; Corps: PUR; Verrouillage: zamac	



Raccordement	
1	BU
2	BN
3	BN
4	BU