


E3M161



Câble de connexion

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16



Application

Caractéristique spécifique	câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement
Version	pour le capteur 3D intelligent pour engins mobiles avec sortie vidéo analogique PAL

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 25 AC / < 60 DC
----------------------------	-------------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...80
Température ambiante en mouvement [°C]	-10...70
Indice de protection	IP 67; IP 69K

Données mécaniques

Poids [g]	92,2
Matières	PUR noir; bague d'étanchéité: FKM; Broches de contact: CuSn6 nickelé et étamé
Matière du corps	PUR
Matière écrou moleté	inox (1.4305/303)
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure en cas de pose fixe ≥ 60 mm

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E3M161




Câble de connexion

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4305/303); Prolongateur blindé: blindage raccordé



Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR, noir, Ø 6 mm, blindé; 2 x 0,25 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M16, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4305/303); Prolongateur blindé: blindage raccordé

