

E10406




Embase mâle

ESTGH040MSS0,05E04 (PG13,5)

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11293

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 Joint torique

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...85

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Filetage PG 13.5

Matières laiton nickelé

Matière du corps laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E10406



Embase mâle

ESTGH040MSS0,05E04 (PG13,5)

Raccordement électrique

Câble: 0,05 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: laiton, nickelé



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc