


E10411



Embase mâle

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)



1 Joint torique



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	4; (...40 °C)

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Poids	[g]	17,1
Dimensions	[mm]	18 x 18 x 20
Filetage		PG 9
Matières		zamac nickelé
Matière du corps		zamac, nickelé

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

E10411



Embase mâle

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Raccordement électrique


Câble: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: zamac, nickelé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu
WH = blanc