


E10420



Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0015G04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Caractéristique spécifique : câble blindé

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...70
Indice de protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	578,8
Dimensions [mm]	15 x 15 x 46,5
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage : 1 pièces

E10420



Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0015G04

Raccordement électrique


Câble: 15 m, PVC, noir, Ø 5 mm, blindé; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm; Prolongateur blindé: blindage non raccordé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu
WH =	blanc