




Câble avec prise femelle

ADOAH042VAS0015E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Matières	TPU transparent
Matière du corps	TPU, transparent
Matière écrou moleté	inox (1.4404 / 316L)

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Câble: 15 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Couple de serrage: 0,5 Nm



E10452



Câble avec prise femelle

ADOAH042VAS0015E03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu