



Embase mâle

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

1 Joint torique

Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 55 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Filetage		PG 13.5
Matières		laiton nickelé
Matière du corps		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 0,055 m, PVC; 2 x 0,25 mm²		
Raccordement électrique - connecteur		
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: laiton, nickelé		


E10472



Embase mâle

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Raccordement



BN =	Couleurs des fils conducteurs :
BU =	brun
	bleu