


E10474



Répartiteur en Y

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...60 AC/DC
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur	2

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E10474



Répartiteur en Y

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Raccordement électrique

Câble: 0,77 m, PUR / PVC, noir, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 2 x M12; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 2 x M12; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement

