




Câble avec prise femelle


ADOGH040MSS0005F03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 43
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, revêtement anti-adhésif
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; irradié; 3 x 0,34 mm²		
Raccordement électrique - Connecteur femelle		

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, revêtement anti-adhésif




E10525



Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0005F03

Raccordement



BN =	Couleurs des fils conducteurs :	brun
BK =		noir
BU =		bleu