

Câble de connexion

VDOAH042MSS0005A03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[M]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Données mécaniques

Matières	PUR
----------	-----

Matière du corps	PUR
------------------	-----

Matière écrou moleté	laiton, nickelé
----------------------	-----------------

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------



Câble de connexion

VDOAH042MSS0005A03STGH030MSS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :
 BK = noir
 BN = brun
 BU = bleu

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm

