

E10589




Câble avec prise femelle

ADOAH050MSS0005A05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC074

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 30 AC / < 36 DC

Sorties

Technologie PNP

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 27 x 15 x 39

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière écrou moleté laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E10589



Câble avec prise femelle

ADOAH050MSS0005A05

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5,2 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu
WH =	blanc