


E10590



Câble avec prise femelle

ADOAH042VAS0005E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Sorties

Technologie PNP

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Matières PUR

Matière du corps PUR

Matière écrou moleté inox (1.4305/303)

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4305/303)




E10590



Câble avec prise femelle

ADOAH042VAS0005E03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu