




Câble de connexion

VDOAF030MSS00,6A03STGF030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11325
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC/DC
Classe de protection		III

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 68

Données mécaniques


Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		zamac, nickelé

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé



E10600



Câble de connexion

VDOAF030MSS00,6A03STGF030MSS

Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé

