

E10614




Câble de connexion

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11386

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Classe de protection	III

Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 68

Données mécaniques

Dimensions [mm]	15 x 15 x 46
Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière écrou moleté	zamac, nickelé

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E10614



Câble de connexion

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé




Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)


Raccordement



Raccordement électrique - Buchse



Raccordement



E10614



Câble de connexion

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé