

E10622




Prise à câbler

SDOAH050MSSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11512

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 50 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 35 x 20 x 31

Matières PA

Matière du corps PA

Matière écrou moleté laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E10622



Prise à câbler

SDOAH050MSSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement

