


# E10628



## Câble de connexion

VDOAH042ZDS00,3A03STGH030ZDS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 68

### Données mécaniques

Matières PUR

Matière du corps PUR

Matière écrou moleté zamac, nickelé

### Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé



# E10628




## Câble de connexion

VDOAH042ZDS00,3A03STGH030ZDS

### Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé

