

# E10630




## Câble avec prise femelle

ADOGF030ZDS0005A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11487

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC/DC
------------------------	-----	------------

### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Indice de protection		IP 68
----------------------	--	-------

### Données mécaniques

Dimensions	[mm]	10 x 10 x 33
------------	------	--------------

Matières		PUR
----------	--	-----

Matière du corps		PUR
------------------	--	-----

Matière écrou moleté		zamac
----------------------	--	-------

### Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

# E10630



## Câble avec prise femelle


ADOGF030ZDS0005A03

### Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir  
BN = brun  
BU = bleu