


# E10684



## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 gris

### Application

Version avec amplificateur

### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 12...40 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 65

### Données mécaniques

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière écrou moleté laiton, nickelé

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



# E10684




## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

### Raccordement électrique

Câble: 3 m, PUR; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

