


Câble avec prise femelle

ADOAH042VAS0010F03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	27 x 15 x 39
Matières		TPU transparent
Matière du corps		TPU, transparent
Matière écrou moleté		laiton, revêtement anti-adhésif

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E10746



Câble avec prise femelle


ADOAH042VAS0010F03

Raccordement électrique


Câble: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; irradié; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: laiton, revêtement anti-adhésif



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu