


# E10787



## Câble avec prise femelle

ADOAF030MSS0005E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection	III

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 67

### Données mécaniques

Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

### Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



# E10787



## Câble avec prise femelle

ADOAF030MSS0005E03

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir  
BN = brun  
BU = bleu