


E10788



Connecteur à câbler

SSTAA030MSSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Poids [g] 25

Dimensions [mm] 20 x 20 x 58

Matières PA

Matière du corps PA

Matière écrou moleté laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Presse-étoupe: PG 7

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x 1/2", droit; codage: C; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé



E10788



Connecteur à câbler

SSTAA030MSSFKPG

Raccordement

