

E10791




Prise à câbler

SDOGH040MSSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11508

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Fréquence AC	[Hz]	47...63
Tension d'alimentation	[V]	< 125 AC / < 150 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	20 x 20 x 52,5
Matières		PA
Matière du corps		PA
Matière écrou moleté		laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

E10791



Prise à câbler

SDOGH040MSSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 4...6 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement

