


E10802



Répartiteur en Y

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	3
Courant de sortie total	[A]	3
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	21,8
Dimensions	[mm]	15,4 x 35,4 x 39,1
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Type connecteur		M8
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E10802



Répartiteur en Y

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS


Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement électrique

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 2 x M8; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré

