


E10819



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAB041--S00,3A03STAH030VAS



Application	
Caractéristique spécifique	Sans halogène
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 24 AC/DC
Protection contre les surcharges	oui; (VDR)
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	59,2
Dimensions [mm]	30 x 15 x 39
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	inox (1.4404 / 316L)
Afficheurs / éléments de service	
Indication	fonctionnement 1 x LED, jaune

E10819



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAB041--S00,3A03STAH030VAS

Accessoires


Fourniture	vis
	étiquette

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)



Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type B standard industriel, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)

