


# E10821



## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN



Application	
Application	NAMUR
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 15 DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	51,9
Dimensions [mm]	31 x 14,5 x 38
Matières	TPU; PUR
Matière du corps	TPU / PUR
Matière écrou moleté	inox (1.4404 / 316L)
Accessoires	
Fourniture	vis étiquette
Remarques	
Remarques	En cas d'utilisation en zone 0, groupe IIB ou IIC, les charges électrostatiques intenses sur les connecteurs femelles doivent être évitées par l'utilisateur.
Unité d'emballage	1 pièces

# E10821




## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN

### Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU / PUR; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)



### Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PVC, bleu, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudé; Corps: TPU / PUR; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)

