




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



| Application                |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Application                | NAMUR                |
| Données électriques        |                      |
| Tension d'alimentation [V] | < 15 DC              |
| Conditions d'utilisation   |                      |
| Température ambiante [°C]  | -25...90             |
| Indice de protection       | IP 67                |
| Données mécaniques         |                      |
| Dimensions [mm]            | 15 x 30 x 39         |
| Matières                   | TPU; PUR             |
| Matière du corps           | TPU / PUR            |
| Matière écrou moleté       | inox (1.4404 / 316L) |
| Accessoires                |                      |
| Fourniture                 | vis                  |
|                            | étiquette            |
| Remarques                  |                      |
| Unité d'emballage          | 1 pièces             |




## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

### Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU / PUR; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)



### Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PVC, bleu, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type B standard industriel, coudé; Corps: TPU / PUR; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)

