


E10851



Câble avec prise femelle

ADOAA030VAS0005E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	27 x 15 x 39
Matières		PVC
Matière du corps		PVC
Matière écrou moleté		inox (1.4404 / 316L)
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E10851



Câble avec prise femelle


ADOAA030VAS0005E03

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PVC, jaune, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 1/2", coudé; codage: C; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré



Raccordement



GN =
RD/BK =
RD/WH =

Couleurs des fils conducteurs :
vert
rouge / noir
rouge/blanc