


Câble avec prise femelle

ADOAH043MSS0005H04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Caractéristique spécifique

Sans halogène

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

10...30 DC

Sorties

Technologie

PNP

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...90

Indice de protection

IP 67

Données mécaniques

Dimensions

[mm]

27 x 15 x 39

Matières

TPU transparent

Matière du corps

TPU, transparent

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

Afficheurs / éléments de service

Indication

état de commutation

2 x LED, jaune

fonctionnement

1 x LED, vert

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

E10855



Câble avec prise femelle

ADOAH043MSS0005H04

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,8 mm; 4 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc