


E10858



Câble avec prise femelle

ADOGF040MSS0005E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection	III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 67; (si vissé)

Données mécaniques

Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé




E10858



Câble avec prise femelle

ADOGF040MSS0005E04

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc