


# E10860



## Câble avec prise femelle

ADOGF040MSS0005A04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

|                        |     |                   |
|------------------------|-----|-------------------|
| Tension d'alimentation | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Classe de protection   |     | III               |

### Conditions d'utilisation

|                      |      |                   |
|----------------------|------|-------------------|
| Température ambiante | [°C] | -25...90          |
| Indice de protection |      | IP 67; (si vissé) |

### Données mécaniques

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Matières             | TPU             |
| Matière du corps     | TPU             |
| Matière écrou moleté | laiton, nickelé |

### Remarques


|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|

### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



# E10860



## Câble avec prise femelle

ADOGF040MSS0005A04

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

|      |       |
|------|-------|
| BK = | noir  |
| BN = | brun  |
| BU = | bleu  |
| WH = | blanc |