


# E10872



## Câble avec prise femelle

ADOAH043MSS0015104

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Application

Caractéristique spécifique

Sans halogène

### Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

10...30 DC

### Sorties

Technologie

PNP

### Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...90

Indice de protection

IP 67

### Données mécaniques

Dimensions

[mm]

27 x 15 x 39

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

Matière écrou moleté

laiton, revêtement anti-adhésif

### Afficheurs / éléments de service

Indication

état de commutation

2 x LED, jaune

fonctionnement

1 x LED, vert

### Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

# E10872



## Câble avec prise femelle

ADOAH043MSS0015104

### Raccordement électrique


Câble: 15 m, PUR, Sans halogène; irradié; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm)

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, revêtement anti-adhésif



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc