

E10878




Connecteur à câbler

SSTGH030MSSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E70154

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 125 AC / < 150 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	20 x 20 x 58
Matières		PA
Matière du corps		PA
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E10878



Connecteur à câbler

SSTGH030MSSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement

